

Električni interfejs CPVSC1-AE16-CPI

Broj dela: 541975

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	52 mm
Visina	40 mm
Dužina	70 mm
Interfejs sabirnice polja	M9, 5-polni, utičnica i priključak
Dijagnostika specifična za uređaj	Podnapon ventilskog ostrva
Tipovi komunikacije	CP-Feldbus
Maksimalni broj kalemova ventila	16
Parametrizacija	Parametrisanje preko CP protokola
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke radnog napona
Protokol	CP sabirnica polja
Nominalni radni napon DC opterećenja	U zavisnosti od tipa ventila i broja ventila
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	Elektronika: <= 100 mA
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Relativna vlažnost vazduha	90 % na 50 °C nekondenzujući
Zaštita od direktnog ili indirektnog dodirivanja	PELV
Vrsta zaštite	IP20 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	150 g
LED prikaz specifičan za bus	CP: CP-Feldbus
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Materijal kućišta	PA-ojačan
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen