



Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-N1-F4

Broj dela: 546158

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil servoupravljan
Vrsta aktiviranja	električni
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	po mogućnosti stojeći
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	1 NPT
Električni priključak	Elektromagnetna zavojnica tip MD-... Kalem se može poručiti kao deo pribora
Nominalna širina	27.5 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Pritisak tečnih medija	0.5 bar...6 bar
Pritisak gasovitih medija	0.5 bar...10 bar
Diferencijalni pritisak	0.5 bar
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura tečnih medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Protok Kv	10.7 m ³ /h
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	11700 l/min
Uklopno vreme uklj	15 ms

Karakteristika	Vrednost
Uklopno vreme uklj, tečni mediji	400 ms
Uklopno vreme isklj.	12 ms
Uklopno vreme isklj, tečni mediji	930 ms
b-vrednost	0.57
C-vrednost	41 l/sbar
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Mesing
Broj materijala kućišta	2.0402
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ankerske cevi	visokolegirani čelik
Težina proizvoda	1200 g
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Maks. obrtni momenat pritezanja zatvornja za poklopac	30 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja priključnog navoja	350 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje zavojnice	0.5 Nm