


# Servisna jedinica LFR-3/4-D-MAXI-KE-A

Broj dela: 185766

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Maxi                                                                      |
| Serijska                                                                 | D                                                                         |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje                      |
| Ugradni položaj                                                          | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Finoća filtera                                                           | 40 µm                                                                     |
| Odvod kondenzata                                                         | potpuno automatski                                                        |
| Dizajn                                                                   | Modul grananja<br>Presostat<br>Regulacija filtera sa manometrom           |
| Maks. količina kondenzata                                                | 80 cm³                                                                    |
| Zaštita posude                                                           | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Indikator pritiska                                                       | sa manometarom                                                            |
| Radni pritisak                                                           | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi                   |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi              |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.03 MPa<br>0.3 bar<br>4.35 psi                                           |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 9400 l/min                                                                |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Inertni gasovi       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                            |
| Težina proizvoda                                                         | 2400 g                                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                                |

| Karakteristika           | Vrednost                 |
|--------------------------|--------------------------|
| Pneumatski priključak 1  | G3/4                     |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/4                     |
| Materijal kućišta        | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                       |