

# Mikro filter LFMA-1/4-D-MIDI-A

Broj dela: 186470

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Serijska                                       | D                                                                         |
| Veličina konstrukcije                          | Midi                                                                      |
| Dizajn                                         | Vlaknasti filter                                                          |
| Finoća filtera                                 | 0.01 µm                                                                   |
| Odvod kondenzata                               | potpuno automatski                                                        |
| Radni pritisak                                 | 2 bar...12 bar                                                            |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni gasovi       |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 740 l/min                                                                 |
| Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha  | 240 l/min                                                                 |
| Stepen korisnosti filtera                      | 99.9999 %                                                                 |
| Zaštita posude                                 | Metalna zaštitna posuda                                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 2 - umerena izloženost koroziji                                           |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Temperatura medija                             | 1.5 °C...60 °C                                                            |
| Temperatura okruženja                          | -10 °C...60 °C                                                            |
| Zapremina preostalog ulja                      | 0.01 mg/m³                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                             | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                                |
| Ugradni položaj                                | vertikalno +/- 5°                                                         |
| Pneumatski priključak 1                        | G1/4                                                                      |
| Pneumatski priključak: 2                       | G1/4                                                                      |
| Materijal kućišta                              | Cink liven pod pritiskom                                                  |
| Materijal filtera                              | Vlakna od borsilikata                                                     |
| Materijal omotača                              | PC                                                                        |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                            |