

Podmazivač LOE-1/2-D-MAXI

Broj dela: 186480

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Maxi
Serijska	D
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina ulja za punjenje	190 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Minimalni protok za funkciju podmazivača	10 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	8300 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1100 g
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal omotača	PC