

Okrugli cilindar ESNU-2 1/2" -P-A

Broj dela: 548471

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.4 inč...2 inč
Prečnik klipa	2 1/2"
Navoj klipnjače	5/8-18 UNF-2A
Na osnovu standarda	ISO 6431
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.959 ft-lbf
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	396 lbf
Pokretna masa pri 0 mm hoda	16.2 oz
Dodatak težini na 10 mm hoda	0.882 oz
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obradu
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući