


Okrugli cilindar DSNU-1 1/4"-PPV-A-S2

Broj dela: 548524

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.4 inč...20 inč
Prečnik klipa	1 1/4"
Navoj klipnjače	3/8-24 UNF-2A
Na osnovu standarda	ISO 6431
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Prolazna klipnjača
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.295 ft-lbf
Dužina prigušivanja	0.55 inč
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	83 lbf
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	96.5 lbf
Pokretna masa pri 0 mm hoda	4.27 oz
Dodatak težini na 10 mm hoda	0.317 oz
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)

Karakteristika	Vrednost
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući