

Aktivni ugljeni filter MS6-LFX-1/2-U-HF

Broj dela: 552927

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Aktivni ugljeni filter
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	2500 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni gasovi
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Zapremina preostalog ulja	0.003 mg/m ³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1500 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Aktivan ugalj
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu