

# Vakuum hvataljka sa nosačem ESH-HF-1-M10X1

Broj dela: 189260

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                              | Vrednost                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke | 2.6 mm                                                   |
| Nominalna širina                            | 2 mm                                                     |
| Zapremina                                   | 0.108 cm <sup>3</sup>                                    |
| Ugradni položaj                             | vertikalno                                               |
| Dizajn                                      | Priključak vakuma gore<br>sa izjednačavanjem visine      |
| Raspored držača vakuum hvataljke            | Veličina 1                                               |
| Radni medij                                 | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK   | 1 - mala izloženost koroziji                             |
| LABS usklađenost                            | VDMA24364-A1-L                                           |
| Temperatura okruženja                       | -10 °C...60 °C                                           |
| Težina proizvoda                            | 14 g                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                          | sa spoljašnjim navojem<br>preko vakuumskeg priključak    |
| Pričvršćenje usisnika                       | Prečnik 3 mm                                             |
| Vakuumski priključak                        | M10x1                                                    |
| Napomena o materijalu                       | RoHS-usaglašen                                           |
| Radni materijal zaptivki                    | NBR<br>POM                                               |
| Materijal držača                            | Oplemenjeni čelik                                        |