

Vakuum sisaljka ESS-2-SU

Broj dela: 189265

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Min. radijus radnog komada	10 mm
Nominalna širina	0.6 mm
Prečnik usisivača	2 mm
Zapremina usisivača	0.002 cm ³
Ispravnost impulsa izbacivanja	4 bar
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Raspored držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	0.1 N
Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska	0.5 N
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskeg priključak
Vakuumski priključak	Spoljašnji prečnik 3 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR