

# Vakuum sisaljka ESS-60-EN

Broj dela: 189354

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. radijus radnog komada                      | 120 mm                                                                                           |
| Nominalna širina                                | 6 mm                                                                                             |
| Prečnik usisivača                               | 60 mm                                                                                            |
| Zapremina usisivača                             | 19.77 cm <sup>3</sup>                                                                            |
| Priključni položaj                              | gore                                                                                             |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan                                                                                      |
| Raspored držača vakuum hvataljke                | Veličina 5                                                                                       |
| Oblik sisaljke                                  | okruglo ekstra duboko                                                                            |
| Radni pritisak                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                      |
| Nominalni radni pritisak                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                |
| Radni medij                                     | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                         |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 1 - mala izloženost koroziji                                                                     |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-A1-L                                                                                   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode              | vidi dodatne informacije o materijalima                                                          |
| Temperatura okruženja                           | -10 °C...70 °C                                                                                   |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 162.5 N                                                                                          |
| Poprečna sila kod nominalnog radnog pritiska    | 130 N                                                                                            |
| Težina proizvoda                                | 48 g                                                                                             |
| Vrsta pričvršćenja                              | preko vakuumskeg priključak                                                                      |
| Vakuumski priključak                            | M10                                                                                              |
| Boja                                            | crno                                                                                             |
| Tvrdoća po Šoru                                 | 60 +/- 5                                                                                         |
| Materijal navojnog rukavca                      | Aluminijumske legure za kovanje, niklovane<br>Čelik, niklovani<br>Čelik, pocinkovani i hromirani |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                                                                                   |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom       | NBR                                                                                              |