


# Plastično crevo PAN-6X1-SI-500

Broj dela: 553889

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 6 mm                                                                                                                                                         |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 32 mm                                                                                                                                                        |
| Unutrašnji prečnik                               | 4 mm                                                                                                                                                         |
| Min. radijus skretanja                           | 14 mm                                                                                                                                                        |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                                                                                  |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1.9 MPa<br>-0.95 bar...19 bar<br>-13.775 psi...275.5 psi                                                                                        |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                                                                                                          |
| Maritime klasiifikacija                          | vidi sertifikat                                                                                                                                              |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                                                                                                             |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                            |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                               |
| Temperatura okruženja                            | -30 °C...80 °C                                                                                                                                               |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.016 kg/m                                                                                                                                                   |
| Pneumatski priključak                            | Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm<br>za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom<br>za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm |
| Boja                                             | srebro                                                                                                                                                       |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 55 +/-3                                                                                                                                                    |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                                                                               |
| Materijal creva                                  | TPE-A                                                                                                                                                        |