



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20 u montiranom stanju
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta pričvršćenja	Utični modul za CMMP-AS...-M3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Ugradni položaj	Proizvoljan
Protokol	EtherNet/IP
Komunikacioni profil	FHPP
Brzina prenosa	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologije	Zvezda Prsten Linija
Redundantnost medija	DLR
Dodeljivanje IP adrese	FCT DHCP BOOTP DIP prekidač
Interfejs sabirnice polja	2x utičnica RJ45
Minimalno vreme ciklusa	1 ms
LED prikazi	Aktivnost ethernet komunikacije Ethernet nadzor vodova Status modula Status mreže
Podrška u konfigurisanju	EDS
Parametrizacija	FCT
Dodatne funkcije	AddressConflictDetection (ACD) Integrisani prekidač