

Centrirajući rukavac ZBH-15

Broj dela: 191409

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	15
Ugradni položaj	Proizvoljan
Veličina posude	10
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Težina proizvoda	3 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući