


Rezervoar komprimovanog vazduha CRVZS-5

Broj dela: 192159

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zapremina	5 l
Ugradni položaj	Odvod kondenzata nadole
Odgovara standardu	AD 2000
Radni pritisak	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Dozvola	TÜV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU smernici o uređajima pod pritiskom
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za uređaje pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azot
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...100 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...100 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja priključnog navoja	130 Nm
Maks. obrtni momenat odvoda kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	3581 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak za odvod kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha	visokolegirani čelik, nerđajući