


# Regulator pritiska LRBS-D-7-O-MIDI

Broj dela: 194687

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                                    | Midi                                                                                     |
| Serijska                                                                 | D                                                                                        |
| Zaštita od aktiviranja                                                   | Obrtno dugme sa integrisanom bravom                                                      |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                              |
| Dizajn                                                                   | direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom  |
| Funkcija regulatora                                                      | Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem |
| Indikator pritiska                                                       | G1/4 pripremljeno                                                                        |
| Radni pritisak                                                           | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                      |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.5 bar...7 bar                                                                          |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                           |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 3200 l/min                                                                               |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                        |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu                                          | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                           |
| Temperatura okruženja                                                    | -10 °C...60 °C                                                                           |
| Težina proizvoda                                                         | 940 g                                                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja voda sa priborom                                                                |
| Pneumatski priključak 1                                                  | Priključna ploča                                                                         |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G3/8                                                                                     |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                           |
| Materijal priključne ploče                                               | Cink liven pod pritiskom                                                                 |
| Materijal operativnog dela                                               | Aluminijum                                                                               |

| Karakteristika           | Vrednost                 |
|--------------------------|--------------------------|
| Radni materijal zaptivki | NBR                      |
| Materijal kućišta        | Cink liven pod pritiskom |