

Zglobna glava CRSGS-M12X1,25

Broj dela: 195583

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M12x1,25
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Maks. nosivost	1.5 kN
Težina proizvoda	129 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal spoljašnjeg prstena	visokolegirani čelik
Materijal kućišta	visokolegirani čelik
Materijal unutrašnjeg prstena	visokolegirani čelik
Materijal navrtke	visokolegirani čelik