


# Filter MS9-LF-G-CUV

Broj dela: 564109

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 9                                                                   |
| Serijska                                  | MS                                                                  |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°                                                   |
| Finoća filtera                            | 5 µm                                                                |
| Odvod kondenzata                          | potpuno automatski                                                  |
| Dizajn                                    | Filter za sinterovanje sa centrifugalnim odvajačem                  |
| Stepen odvajanja kondenzata               | 75 %                                                                |
| Radni pritisak                            | 2 bar...12 bar                                                      |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                     |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                  | 5 °C...60 °C                                                        |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]                   |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C                                                      |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                      |
| Veličina pore                             | 5 µm                                                                |
| Težina proizvoda                          | 2000 g                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                        | Ugradnja voda<br>sa priborom<br>po izboru:                          |
| Materijal poklopca                        | PA-ojačan                                                           |
| Materijal diska za namotavanje            | POM                                                                 |
| Materijal nosača filtera                  | POM                                                                 |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijum liven pod pritiskom                                      |
| Materijal montažnog držača                | Aluminijum liven pod pritiskom                                      |
| Materijal filtera                         | PE                                                                  |
| Materijal kućišta                         | Aluminijum liven pod pritiskom                                      |
| Materijal konektora modula                | Aluminijum liven pod pritiskom                                      |
| Materijal omotača                         | Aluminijumska legura za obradu                                      |
| Materijal zaptivke omotača                | NBR                                                                 |

| Karakteristika            | Vrednost |
|---------------------------|----------|
| Materijal providne ploče  | PA       |
| Materijal razdelnog diska | POM      |