

# Standardni cilindar DSBG-200-500-P-N3

Broj dela: 2537460

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                  | Vrednost                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                             | 500 mm                                                                         |
| Prečnik klipa                                                   | 200 mm                                                                         |
| Navoj klipnjače                                                 | M36x2                                                                          |
| Prigušenje                                                      | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane                               |
| Ugradni položaj                                                 | Proizvoljan                                                                    |
| Odgovara standardu                                              | ISO 15552                                                                      |
| Kraj klipnjače                                                  | Spoljašnji navoj                                                               |
| Dizajn                                                          | Klip<br>Klipnjača<br>Vezna šipka<br>Kućište cilindra                           |
| Varijante                                                       | Klipnjača na jednom kraju                                                      |
| Radni pritisak                                                  | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                           |
| Funkcija                                                        | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                                                     | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                           | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                       | 2 - umerena izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura okruženja                                           | -20 °C...80 °C                                                                 |
| Energija udara u krajnjim položajima                            | 4.8 J                                                                          |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače  | 18096 N                                                                        |
| Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače | 18850 N                                                                        |
| Pokretna masa                                                   | 10198 g                                                                        |
| Pokretna masa pri 0 mm hoda                                     | 5348 g                                                                         |
| Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda                            | 97 g                                                                           |
| Težina proizvoda                                                | 27793 g                                                                        |
| Osnovna težina kod hoda od 0 mm                                 | 15493 g                                                                        |
| Dodatak težini na 10 mm hoda                                    | 246 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                              | sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom<br>po izboru:                            |

| Karakteristika                        | Vrednost                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pneumatski priključak                 | G3/4                                               |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen                                     |
| Materijal poklopca                    | Aluminijumski liv, premazan                        |
| Materijal zaptivke klipa              | NBR                                                |
| Radni materijal klipa                 | Aluminijumski liv pod pritiskom                    |
| Materijal klipnjače                   | visokolegirani čelik                               |
| Materijal zaptivnog grebača klipnjače | NBR                                                |
| Materijal puferske zaptivke           | TPE-U(PU)                                          |
| Materijal utičnice odbojnog klipa     | POM                                                |
| Materijal komore cilindra             | Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane |
| Materijal navrtke                     | Pocinkovani čelik                                  |
| Materijal ležišta                     | Kompozit metal-polimer                             |
| Materijal navrtke sa vencem           | Pocinkovani čelik                                  |
| Materijal navojne spona               | visoko legirani čelik                              |