


Sklop vodice EAGF-V2-KF-40-400

Broj dela: 2783080

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Hod	400 mm
Reverzni zazor	0 µm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	1000 N
Maksimalna statična sila Fy	1260 N
Maksimalna sila Fz	1000 N
Maksimalna statična sila Fz	1260 N
Maks. momenat Mx	44 Nm
Maks. momenat Mx, statički	55 Nm
Maks. momenat My	52 Nm
Maks. momenat My, statički	65 Nm
Maks. momenat Mz	52 Nm
Maks. momenat Mz statički	65 Nm
Sila pomeranja	15 N
Pokretna masa	2563 g
Težina proizvoda	3797 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	38 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.2 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kulisnog mehanizma	Čelik