


# Zakretna priрубnica SNCS-100-R3

Broj dela: 2895925

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                             | 100                                                                                                                                                                                                 |
| Na osnovu standarda                               | ISO 15552 (do sada takode VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                            |
| Varijante                                         | Visoka zaštita od korozije                                                                                                                                                                          |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 3 - jaka izloženost koroziji                                                                                                                                                                        |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                      |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                     |
| Maks. nosivost                                    | 9 kN                                                                                                                                                                                                |
| Težina proizvoda                                  | 684 g                                                                                                                                                                                               |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                      |
| Materijal pričvršćenja                            | Aluminijumska legura za obrada sa zaštitnom navlakom                                                                                                                                                |
| Materijal zglobnog ležaja                         | PTFE<br>Nerđajući čelik                                                                                                                                                                             |
| Materijal vijaka                                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                                                                                                                                                     |