


Osa sa zupčastim kaišom EGC-120-1500-TB-KF-0H-GK

Broj dela: 3013370

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Korisni prečnik pogonskog zupčanika	39.79 mm
Radni hod	1500 mm
Veličina konstrukcije	120
Rezerva u hodu	0 mm
Podela zupčastog kaiša	5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vođica kuglice
Dizajn	Elektromehanička linearna osa sa zupčastim kaišem
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključivanja	100%
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena ly	4620000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena lz	5650000 mm ⁴
Maks. sila Fy	6890 N
Maksimalna sila Fz	6890 N
Maks. snaga Fy cela osovina	6890 N
Maks. snaga Fz cela osovina	6890 N
Fy kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	25383 N
Fz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	25383 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	70 N
Maks. momenat Mx	144 Nm
Maks. momenat My	380 Nm
Maks. momenat Mz	380 Nm
Maks. moment Mx cela osovina	144 Nm
Maks. moment My cela osovina	380 Nm

Karakteristika	Vrednost
Maks. moment Mz cela osovina	380 Nm
Mx kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	531 Nm
My kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	1400 Nm
Mz kod teoretskog radnog veka od 100 km (čisto posmatranje vođenja)	1400 Nm
Maks. sila pomaka Fx	800 N
Torzioni momenat inercije It	2680000 mm ⁴
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.93 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	3.96 kgcm ²
Konstantna pomaka	125 mm/o
Referentni vek trajanja	5000 km
Materijal krajnje poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca pogona	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vodica klizača	Čelik
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal remenice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal tela za stezanje zupčanika	Liv od nerđajućeg čelika
Materijal zupčastog kaiša	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug