


Priključni kabl NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12

Broj dela: 3058527

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	sa nosačem natpisa
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	223 g
Električni priključak 1	Utičnica prava, M12x1, 12-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Utičnica prava, M12x1, 12-polna, A-kodirana
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	1.5 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	2 m
Karakteristika voda	Basic
Uslovi provere voda	Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu
Min. radijus skretanja kabla	85 mm
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	42.5 mm
Prečnik kabla	8.5 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,2 mm
Struktura kabla	12 x 0,14 mm ²
Poprečni presek priključka	0.14 mm ²
Kod boje za izolaciju žice	Pin 1 = braon Pin 10 = ljubičasti Pin 11 = sivi/ružičasti Pin 12 = crveni/plavi Pin 2 = plavi Pin 3 = beo Pin 4 = zeleni Pin 5 = ružičasti Pin 6 = žuti Pin 7 = crni Pin 8 = sivi Pin 9 = crveno
Vrsta zaštite	IP67
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-25 °C...80 °C

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavo o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno
Materijal zatvarajuće navrtke	Cink liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal utičnih kontakata	Mesing niklovan i pozlaćen