

# Zakretni pogon DSRL-40-180-P-FW

Broj dela: 30658

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                           | Vrednost                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                    | 40                                               |
| Ugao amortizacije                                        | 0.9 deg                                          |
| Opseg podešavanja ugla zakretanja                        | 0 deg...180 deg                                  |
| Ugao zakretanja                                          | 0 deg...180 deg                                  |
| Prigušenje                                               | elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane |
| Ugradni položaj                                          | Proizvoljan                                      |
| Funkcija                                                 | Dvosmerno dejstvo                                |
| Dizajn                                                   | Zakretno krilo                                   |
| Prepoznavanje položaja                                   | bez                                              |
| Radni pritisak                                           | 1.5 bar...8 bar                                  |
| Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz                                             |
| Radni medij                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS usklađenost                                         | VDMA24364-B2-L                                   |
| Temperatura okruženja                                    | -10 °C...60 °C                                   |
| Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)      | 20 Nm                                            |
| Težina proizvoda                                         | 2400 g                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa prolaznim otvorom                             |
| Pneumatski priključak                                    | G1/4                                             |
| Materijal pogonskog vratila                              | Čelik<br>niklovano                               |
| Radni materijal zaptivki                                 | NBR                                              |