

Paralelna hvataljka HGPL-14-60-A-B

Broj dela: 3361481

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	14
Hod po čeljusti hvataljke	60 mm
Maks. preciznost uamene	0.2 mm
Maks. zazor ugla čeljusti hvataljke ax, ay	0.2 deg
Maks. zazor čeljusti hvataljke Sz	0.05 mm
Simetrija pri rotaciji	0.2 mm
Preciznost ponavljanja hvataljke	0.03 mm
Broj čeljusti hvataljke	2
Vrsta pogona	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Funkcija hvataljke	Paralelno
Osigurač sile hvataljke	bez
Dizajn	Dvostruki klip Vođenje Zasun sa klipom T-oblik Zupčasta šipka/zupčanik
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	3 bar...8 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	1 Hz
Min. vreme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	270 ms
Min. vreme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	230 ms
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje	80 g
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Ukupna sila hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) pri otvaranju	126 N
Ukupna sila hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje	158 N
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje	63 N

Karakteristika	Vrednost
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje	79 N
Momenat inercije	11.43 kgcm ²
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički	500 N
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički	35 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički	35 Nm
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mz, statički	35 Nm
Interval podmazivanja vodečih elemenata	5 mil. prekl.
Težina proizvoda	595 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem i centrirajućim rukavcem sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane
Materijal čeljusti hvataljke	Kaljeni čelik