

# Ventil sa ručicom VHER-H-B43U-B-G18

Broj dela: 3488215

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 4/3 sa ventilacijom                                                                                                                      |
| Vrsta aktiviranja                                                        | ručno                                                                                                                                    |
| Ugradna širina                                                           | 42 mm                                                                                                                                    |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 800 l/min                                                                                                                                |
| Pneumatski radni priključak                                              | G1/8                                                                                                                                     |
| Radni pritisak                                                           | 0 bar...10 bar                                                                                                                           |
| Napomena o radnom pritisku                                               | Vakuumski pogon samo na priključku 3<br>Pri radu sa dva pritiska, pritisak na priključku 1 mora biti veći nego pritisak na priključku 3. |
| Dizajn                                                                   | Rotacioni zasun                                                                                                                          |
| Nominalna širina                                                         | 6 mm                                                                                                                                     |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | sa mogućnošću prigušivanja                                                                                                               |
| Napomena o korišćenju                                                    | samo ručno aktiviranje                                                                                                                   |
| Princip zaptivanja                                                       | čvrsto                                                                                                                                   |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                                                                                 |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                                                                                        |
| Odsustvo preklapanja                                                     | da                                                                                                                                       |
| Prikaz uklopnog položaja                                                 | sa priborom                                                                                                                              |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                  |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                           |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                          |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                        |
| Temperatura medija                                                       | -20 °C...80 °C                                                                                                                           |
| Temperatura okruženja                                                    | -20 °C...80 °C                                                                                                                           |
| Momenat aktiviranja                                                      | 0.9 Nm                                                                                                                                   |
| Težina proizvoda                                                         | 220 g                                                                                                                                    |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Ugradnja na prednju tablu<br>sa prolaznim otvorom<br>po izboru:                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G1/8                                                                                                                                     |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G1/8                                                                                                                                     |

| Karakteristika           | Vrednost                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak 3  | G1/8                           |
| Pneumatski priključak: 4 | G1/8                           |
| Napomena o materijalu    | RoHS-usaglašen                 |
| Radni materijal zaptivki | NBR                            |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal poluge         | Aluminijum liven pod pritiskom |