

# Odvačaj vode MS12-LWS

Broj dela: 569827

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski potpuno automatsko, sa električnim upravljanjem
Dizajn	Centrifugalni odvačaj
Maks. količina kondenzata	400 ml
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Maks. normalni protok	40000 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	25000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	1 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medija	1 °C...60 °C
Temperatura okruženja	1 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa montažnim držačem sa priborom po izboru:
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal diska za namotavanje	POM
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal montažnog držača	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal konektora modula	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu
Materijal zaptivke omotača	NBR

<b>Karakteristika</b>	<b>Vrednost</b>
Materijal providne ploče	PA
Materijal razdelnog diska	POM