

Odvajač vode MS9-LWS-G-U-V

Broj dela: 571468

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	9
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	Centrifugalni odvajač
Maks. količina kondenzata	220 ml
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Radni pritisak	2 bar...12 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	15000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Materijal poklopca	PA-ojačan
Materijal diska za namotavanje	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal montažnog držača	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal konektora modula	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu

Karakteristika	Vrednost
Materijal zaptivke omotača	NBR
Materijal providne ploče	PA
Materijal razdelnog diska	POM