


# Priključni kabl NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3

Broj dela: 3679772

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dozvola                                         | c CSA us (OL)                                          |
| Prikaz uklopnog stanja                          | LED žuti                                               |
| Dodatne funkcije                                | Zaštitno spajanje                                      |
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa                                     |
| Težina proizvoda                                | 100 g                                                  |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                 |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                                                 |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                               |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | pod uglom                                              |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Slika priključaka oblik A, prema EN 175301-803         |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 4                                                      |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 4                                                      |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3 |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                     |
| Električni priključak 2, konstrukcija           | okrugli                                                |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Priključak                                             |
| Električni priključak 2, izlaz kablova          | pod uglom                                              |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101                  |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 5                                                      |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 3                                                      |
| Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja     | Vijčana blokada pomoću šestougaonog zavrtnja SW13      |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 18 V...30 V                                            |
| Nominalni radni napon DC                        | 24 V                                                   |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC            | 18 V...30 V                                            |
| Nominalni radni napon AC                        | 24 V                                                   |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 4 A                                                    |
| Otpornost na udarni napon                       | 0.8 kV                                                 |
| Priključak zaštitnog voda                       | postoji                                                |

| Karakteristika                                             | Vrednost                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dužina kabla                                               | 0.6 m                                 |
| Karakteristika voda                                        | Standardno                            |
| Uslovi provere voda                                        | Uslovi provere na zahtev              |
| Prečnik kabla                                              | 5.9 mm                                |
| Tolerancija, prečnik kabla                                 | 0,3 mm                                |
| Struktura kabla                                            | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>              |
| Vrsta zaštite                                              | IP67                                  |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju                   |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...80 °C                        |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -25 °C...80 °C                        |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS               |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima               |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-Zona III                    |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                        |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji       |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PUR)                            |
| Boja plašta kabla                                          | sivo                                  |
| Materijal kućišta                                          | TPE-U(PUR)                            |
| Boja kućišta                                               | crno                                  |
| Materijal zatvarajuće navrtke                              | Cink liven pod pritiskom<br>niklovano |
| Materijal izolacionog omotača                              | PP                                    |