

Električni cilindar ESBF-BS-80-400-15P

Broj dela: 574110

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni hod	400 mm
Veličina konstrukcije	80
Hod	400 mm
Navoj klipnjače	M20x1,5
Reverzni zazor	30 µm
Prečnik klatna	32 mm
Korak vretena	15 mm/o
Maks. ugao obrtanja klipnjače +/-	0.5 deg
Na osnovu standarda	ISO 15552
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Vrsta motora	Servo motor
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Dizajn	Električni cilindar sa kugličnim navojem
Tip vretena	Vreteno kugličnog optica
Zaštita od obrtanja/vođica	klizno vođen
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. broj obrtaja	2515 1/min
Maks. brzina	0.7 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,01 mm
Trajanje uključivanja	100%
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. pogonski momenat	33.7 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskoj osovini	1100 N
Maks. sila pomaka Fx	12000 N

Karakteristika	Vrednost
Pogonski moment u praznom hodu	0.6 Nm
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vodoravno	1200 kg
Orijentaciona vrednost korisnog opterećenja, vertikalno	1200 kg
Maseni moment inercije JH po metru hoda	7.8147 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	0.05699 kgcm ²
Momenat inercije JO	1.6478 kgcm ²
Interval održavanja	Podmazivanje za ceo radni vek
Pokretna masa pri 0 mm hoda	5300 g
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	103 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	7393 g
Dodatak težini na 10 mm hoda	155 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem ili pribor
Kod interfejsa aktuatora	D80
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumski liv, premazan
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal vretenaste navrtke	Čelik valjkastog ležaja
Materijal vretena	Čelik valjkastog ležaja
Materijal komore cilindra	Aluminijumske legure za kovanje, klizno eloksirane