

Stoper cilindar DFSP-20-

Broj dela: 575167

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	5 mm...20 mm
Prečnik klipa	20 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo sa jednostrukim dejstvom vučno
Dizajn	Klip Klipnjača Klipnjača sa točkićem Profilna cev zaštićen od obrtanja
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Unutrašnji navoj na klipnjači Klipnjača zaštićena od zavrtnja
Zaštita od obrtanja/vodica	poravnjena klipnjača okrugla klipnjača
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Maks. frekvencija taktova	5 Hz
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zavrtnja sa vencem	Pocinkovani čelik
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	TPE-U(PU)
Material klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Material točkiča	Pocinkovani čelik
Material komore cilindra	Aluminijumska legura za obrada kvalitetno eloksirana površina