



Krajnja ploča VMPAL-EPL-IP032

Broj dela: 575667

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	64.8 mm
Dužina	107.3 mm
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dijagnostika	Nedovoljni napon napajanja pod opterećenjem
Maks. broj mesta za ventile	32
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Maksimalni broj kalemova ventila	32
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Sopstvena potrošnja struje pri naponu opterećenja	30 mA
Sopstvena potrošnja struje pri radnom naponu	30 mA
Nominalni radni napon DC	24 V
Protokol	I-port IO link
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	170 g
IO-link, verzija protokola	Device V 1.0
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Port class	B
IO-Link, broj portova	1
IO-Link, količina procesnih podataka OUT	1 - 4 bajta
IO link, minimalno vreme ciklusa	Uređaj 3,2 ms

Karakteristika	Vrednost
Električni priključak 1, funkcija	IO link
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	5
LED prikaz specifičan za bus	1x komunikacijski status
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	PPA ojačan