

Podmazivač MS6N-LOE

Broj dela: 527675

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa integriran kao metalni omotač
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača	50 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2500 l/min...7200 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Viskozitet ulja	ISO VG 32
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom