


# Pneumatski ventil VUWS-L20-M32C-A-N18

Broj dela: 575696

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 3/2 zatvoreno, monostabilno                                                                                 |
| Vrsta aktiviranja                                                        | pneumatski                                                                                                  |
| Veličina ventila                                                         | 21 mm                                                                                                       |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 700 l/min                                                                                                   |
| Pneumatski radni priključak                                              | 1/8 NPT                                                                                                     |
| Radni pritisak                                                           | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                                                        |
| Dizajn                                                                   | Zasun sa klipom                                                                                             |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | pneumatska opruga                                                                                           |
| Dozvola                                                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                                                   |
| Nominalna širina                                                         | 5.7 mm                                                                                                      |
| Funkcija ispuštanja vazduha                                              | sa mogućnošću prigušivanja                                                                                  |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                                        |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                                 |
| Ručna pomoćna aktivacija                                                 | nema                                                                                                        |
| Vrsta upravljanja                                                        | direktni                                                                                                    |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom                                       | interno                                                                                                     |
| Smer strujanja                                                           | nije reverzibilno                                                                                           |
| Prekrivanje                                                              | pozitivno preklapanje                                                                                       |
| Upravljački pritisak                                                     | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar                                                                        |
| Uklopno vreme isklj.                                                     | 15 ms                                                                                                       |
| Uklopno vreme uklj                                                       | 7 ms                                                                                                        |
| Zaštita od eksplozije                                                    | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                     |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                              |
| Otpornost na oscilacije                                                  | Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6                          |

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na udare                        | Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                            |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Klasa za čiste sobe                       | Klasa 6 prema ISO 14644-1                                                  |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C                                                             |
| Upravljački medijum                       | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                             |
| Težina proizvoda                          | 145 g                                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                        | na priključnoj lajsni<br>sa prolaznim otvorom<br>po izboru:                |
| Priključak / otvor za ventilaciju         | nije registrovano                                                          |
| Pneumatski priključak 1                   | 1/8 NPT                                                                    |
| Pneumatski priključak: 2                  | 1/8 NPT                                                                    |
| Pneumatski priključak 3                   | 1/8 NPT                                                                    |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                             |
| Radni materijal zaptivki                  | HNBR<br>NBR                                                                |
| Materijal kućišta                         | Aluminijum liven pod pritiskom<br>lakirano                                 |
| Materijal zasuna klipa                    | Aluminijumska legura za obrada                                             |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik                                                          |