

Mikro filter MS6N-LFM-3/8-ARV

Broj dela: 531868

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	MS
Veličina konstrukcije	6
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	0.01 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno aktiviranje
Radni pritisak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:::4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	900 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	135 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.9999 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stepen odvajanja finih čestica	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Stepen odvajanja MPPS	99.95 %
Zapremina preostalog ulja	0.01 mg/m ³
Stepen odvajanja aerosola ulja	99 %
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	3/8 NPT
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	600 g