

Fini filter LFMB-1/2-D-MIDI-DA

Broj dela: 532822

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	D
Veličina konstrukcije	Midi
Dizajn	Vlaknasti filter
Finoća filtera	1 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Radni pritisak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni gasovi
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	1750 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće vazduha	500 l/min
Stepen korisnosti filtera	99.99 %
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita posude	Metalna zaštitna posuda
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Stepen odvajanja finih čestica	99 %
Zapremina preostalog ulja	0.5 mg/m ³
Stepen odvajanja aerosola ulja	90 %
Pokazivač diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom

Karakteristika	Vrednost
Materijal filtera	Vlakna od borsilikata
Materijal omotača	PC
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Težina proizvoda	834 g