

Activated carbon filter MS12-LFX

Broj dela: 535043

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Aktivni ugljeni filter
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	5056 l/min...15190 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Radni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni gasovi
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Zapremina preostalog ulja	0.003 mg/m ³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Materijal poklopca	PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obradu
Materijal montažnog držača	Aluminijumska legura za obradu
Materijal kontrolnog stakla na metalnoj posudi	PC
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal filtera	Aktivan ugalj
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal konektora modula	Aluminijumska legura za obradu
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu