

# Senzor pritiska SPAW-P6R-G14F-2P-M12

Broj dela: 8022743

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dozvola                                   | RCM oznaka<br>c UL us – Listed (OL)                                                |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi RoHS   |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima    |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                     |
| Merna veličina                            | Relativni pritisak                                                                 |
| Postupak merenja                          | Piezo senzor pritiska                                                              |
| Početna vrednost opsega merenja           | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                            |
| Krajnja vrednost opsega merenja pritiska  | 0.6 MPa<br>6 bar<br>87 psi                                                         |
| Pritisak preopterećenja                   | 1.2 MPa<br>12 bar<br>174 psi                                                       |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---]<br>Tečni mediji<br>Gasovitu mediji |
| Temperatura medija                        | -20 °C...85 °C                                                                     |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...80 °C                                                                       |
| Preciznost u ± % FS                       | 1 %FS                                                                              |
| Preciznost ponavljanja u ± %FS            | 0.15 %FS                                                                           |
| Uklopni izlaz                             | 2xPNP                                                                              |
| Uklopna funkcija                          | Slobodno programiranje                                                             |
| Funkcija uklopnog elementa                | sa mogućnošću prebacivanja                                                         |
| Maks. izlazna struja                      | 250 mA                                                                             |
| Vreme porasta                             | 3 ms                                                                               |
| Otpornost na kratki spoj                  | da                                                                                 |
| Opseg radnog pritiska DC                  | 15 V...35 V                                                                        |
| Zaštita od zamene polova                  | za radni napon                                                                     |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Priključak                                                                         |

| Karakteristika                                  | Vrednost                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101          |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 4                                              |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Pričvršćivanje zavrtanjima                     |
| Vrsta pričvršćenja                              | sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom          |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan                                    |
| Pneumatski priključak                           | Unutrašnji navoj G1/4                          |
| Težina proizvoda                                | 230 g                                          |
| Materijal kućišta                               | ABS<br>visokolegirani čelik, nerđajući         |
| Materijali koji dolaze u dodir sa medijem       | visokolegirani čelik, nerđajući                |
| Vrsta prikaza                                   | 4 alfanumeričke pozicije<br>LED prikaz         |
| Jedinica(a) sa prikazom                         | MPa<br>bar<br>kPa<br>kg/cm <sup>2</sup><br>psi |
| Prikaz uklopnog stanja                          | LED crveni                                     |
| Mogućnosti podešavanja                          | preko displeja i tastera                       |
| Bezbednost manipulacije                         | PIN kod                                        |
| Opseg podešavanja graničnih vrednosti           | 0.5 %...100 %                                  |
| Opseg podešavanja histreze                      | 0.5 %...99.5 %                                 |
| Vrsta zaštite                                   | IP65<br>IP67                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji          |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-Zona III                             |