


# Proporcionalni regulator pritiska VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1

Broj dela: 8024265

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina ventilacije                                             | 12 mm                                                                                               |
| Nominalna širina odzračivanja                                            | 12 mm                                                                                               |
| Vrsta aktiviranja                                                        | električni                                                                                          |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                                |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                         |
| Dizajn                                                                   | membranski regulacioni ventil sa predupravljanjem                                                   |
| Otpornost na kratki spoj                                                 | za sve elektronske priključke                                                                       |
| Sigurnosna napomena                                                      | Bezbedna pozicija VPPM: Izlazni pritisak ostaje neregulisan ako dođe do prekida kabla za napajanje. |
| Zaštita od zamene polova                                                 | za sve elektronske priključke                                                                       |
| Način vraćanja u prethodni položaj                                       | mehaničke opruge                                                                                    |
| Vrsta upravljanja                                                        | sa predupravljanjem                                                                                 |
| Funkcija ventila                                                         | 3-struki proporcionalni regulator pritiska                                                          |
| Vrsta prikaza                                                            | LED                                                                                                 |
| Opseg regulisanja pritiska                                               | 0.006 MPa...0.6 MPa<br>0.06 bar...6 bar                                                             |
| Ulazni pritisak 1                                                        | 0 bar...8 bar<br>0 MPa...0.8 MPa                                                                    |
| Maks. histereza pritiska                                                 | 0.03 bar                                                                                            |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 4500 l/min                                                                                          |
| Opseg radnog pritiska DC                                                 | 18 V...30 V                                                                                         |
| Maks. potrošnja struje                                                   | 500 mA                                                                                              |
| Trajanje uključivanja                                                    | 100%                                                                                                |
| Maks. potrošnja električne struje                                        | 12 W                                                                                                |
| Protokol                                                                 | I-port<br>IO link                                                                                   |
| Preostala valovitost                                                     | 10 %                                                                                                |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                           |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Nije moguć pogon sa podmazivanjem                                                                   |
| Dozvola                                                                  | RCM oznaka<br>c UL us – Listed (OL)                                                                 |

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| KC oznaka                                 | KC-EMV                                                                           |
| CE-oznaka (vidi Izjavo o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti<br>prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavo o usaglašenosti)   | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima  |
| Institucija koja izdaje sertifikat        | UL E322346                                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                  |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| Temperatura medija                        | 10 °C...50 °C                                                                    |
| Vrsta zaštite                             | IP65                                                                             |
| Temperatura okruženja                     | 0 °C...60 °C                                                                     |
| Težina proizvoda                          | 2050 g                                                                           |
| Linearnost                                | 1 %FS                                                                            |
| Histereza                                 | 0.5 %FS                                                                          |
| Mogućnost reprodukovanja                  | 0.5 %FS                                                                          |
| Ukupna preciznost                         | 1,25 %FS                                                                         |
| Koeficijent temperature                   | 0.04 %/K                                                                         |
| Preciznost ponavljanja FS                 | 0.5 %                                                                            |
| IO-link, verzija protokola                | Device V 1.1                                                                     |
| IO-Link, Communication mode               | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)                          |
| IO-Link, Port class                       | A                                                                                |
| IO-Link, količina procesnih podataka OUT  | 2 bajta                                                                          |
| IO-Link, količina procesnih podataka IN   | 2 bajta                                                                          |
| IO link, minimalno vreme ciklusa          | 0,5 ms                                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom<br>sa priborom<br>po izboru:                                |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/2                                                                             |
| Pneumatski priključak: 2                  | G1/2                                                                             |
| Pneumatski priključak 3                   | G1/2                                                                             |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                   |
| Materijal kućišta                         | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano                                     |