


Aktivni ugljeni filter MS12-LFX-G-U

Broj dela: 537155

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Vlaknasti filter
Radni pritisak	0 bar...20 bar
Radni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni gasovi
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Zapremina preostalog ulja	0.003 mg/m³
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	7000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Materijal poklopca	PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kontrolnog stakla na metalnoj posudi	PC
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal filtera	Aktivan ugalj Vlakna
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obradu
Materijal providne ploče	PC