

Podmazivač MS12-LOE-G-U

Broj dela: 537156

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	12
Serijska	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Dizajn	Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom
Maks. količina ulja za punjenje	1500 cm ³
Zaštita posude	integrisan kao metalni omotač
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača	400 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	20000 l/min...22000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Viskozitet ulja	ISO VG 32
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	6500 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa uglom zadržavanja po izboru:
Pneumatski priključak 1	interno
Pneumatski priključak: 2	interno
Materijal poklopca	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	Aluminijumska legura za obrada