


Ugradnja
SMBZ-8-32/100
Broj dela: 537806

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	8
Oblik	za navojnu sponu
Ugradni položaj	Proizvoljan
za klip Ø	Ø32 - Ø100
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...120 °C
Obrtni momenat pritezanja	0.5 Nm
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	stegnut
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući