

Filter-regulator PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T19

Broj dela: 5394675

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	64
Serijska	P
Zaštita od aktiviranja	Regulacioni zavrtanj sa blokadom
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Regulator filtera bez manometra
Odgovara standardu	NACE MR0175/ISO 15156 (kućište i omotač)
Maks. količina kondenzata	30 cm ³
Funkcija regulatora	sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno
Radni pritisak	0.1 MPa...2 MPa 1 bar...20 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Maks. normalni protok	6750 l/min
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	4115 l/min
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-60 °C...80 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-60 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-60 °C...80 °C
Težina proizvoda	1910 g

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa montažnim kompletom po izboru:
Priključak manometra	G1/4
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak: 2	NPT1/2-14
Materijal ispusnog zavrtnja	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vijka za ispuštanje	1.4404/316L
Materijal nosača filtera	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala nosača filtera	1.4409/CF3M(316L)
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal montažnog držača	visokolegirani čelik, nerđajući
Radni materijal zaptivki	CR NBR VMQ
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal filtera	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala filtera	1.4404/316L
Materijal kućišta	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala kućišta	1.4409/CF3M(316L)
Materijal regulacionog zavrtnja	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal omotača	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala šolje	1.4409/CF3M (316L)