

Elektromagnetni ventil VZWM-L-M22C-G14-F5-R1

Broj dela: 546162

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Membranski ventil servoupravljan
Vrsta aktiviranja	električni
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	po mogućnosti stojeći
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak armature	G1/4
Električni priključak	Elektromagnetna zavojnica tip MH... Kalem se može poručiti kao deo pribora
Nominalna širina	13 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoreno, monostabilno
Smer strujanja	nije reverzibilno
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi Voda neutralne tečnosti
Pritisak tečnih medija	0.5 bar...6 bar
Pritisak gasovitih medija	0.5 bar...10 bar
Diferencijalni pritisak	0.5 bar
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura tečnih medija	5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Protok Kv	1.6 m ³ /h
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1400 l/min
Uklopno vreme uklj	8 ms

Karakteristika	Vrednost
Uklopno vreme uklj, tečni mediji	80 ms
Uklopno vreme isklj.	10 ms
Uklopno vreme isklj, tečni mediji	210 ms
b-vrednost	0.3
C-vrednost	6 l/sbar
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Materijal kućišta	Liv od nerđajućeg čelika
Broj materijala kućišta	1.4581
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal ankerske cevi	visokolegirani čelik
Težina proizvoda	400 g
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
Maks. obrtni momenat pritezanja zatvornja za poklopac	20 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja priključnog navoja	35 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje zavojnice	2 Nm