

# Plastično crevo PUN-H-6X1-TBL-500

Broj dela: 8048682

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Spoljašni prečnik                                 | 6 mm   |
| radijus skretanja od značaja za protok            | 26 mm  |
| Unutrašnji prečnik                                | 4 mm   |
| Min. radijus skretanja                            | 10 mm  |
| Napomena o korišćenju                             | TPE-U Ether bazirano   |
| Karakteristike creva                              | pogodno za energetske lance  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega    | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi  |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Napomena o radnom pritisku                        | Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 °C – 60 °C  |
| Dozvola   | TÜV  |
| Institucija koja izdaje sertifikat                | B 013277 0506 00   |
| Radni medij                                       | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)  |
| Protivpožarna provera materijala                  | UL94 HB  |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                               | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1   |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                | vidi dodatne informacije o materijalima  |
| Temperatura okruženja                             | -35 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda prema dužini                     | 0.0183 kg/m  |
| Pneumatski priključak                             | Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm<br>za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom  |
| Boja  | prozirna plava   |
| Tvrdoća po Šoru                                   | D 52 +/-3  |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen   |

| Karakteristika  | Vrednost  |
|-----------------|-----------|
| Materijal creva | TPE-U(PU) |