



# Zakretni pogon DSM-16-270-A-B

Broj dela: 547592

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                           | Vrednost                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                    | 16                                                |
| Ugao zakretanja                                          | 0 deg...270 deg                                   |
| Ugradni položaj                                          | Proizvoljan                                       |
| Funkcija                                                 | Dvosmerno dejstvo                                 |
| Dizajn                                                   | Zakretno krilo                                    |
| Prepoznavanje položaja                                   | Beskontaktni prekidač                             |
| Radni pritisak                                           | 0.18 MPa...1 MPa<br>1.8 bar...10 bar              |
| Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2 Hz                                              |
| Radni medij                                              | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                | 0 - bez izloženosti koroziji                      |
| LABS usklađenost                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Klasa za čiste sobe                                      | Klasa 6 prema ISO 14644-1                         |
| Temperatura okruženja                                    | -10 °C...60 °C                                    |
| Maks. aksijalna sila                                     | 30 N                                              |
| Maks. radijalna sila                                     | 75 N                                              |
| Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)      | 2.5 Nm                                            |
| Težina proizvoda                                         | 410 g                                             |
| Vrsta pričvršćenja                                       | sa unutrašnjim navojem                            |
| Pneumatski priključak                                    | M5                                                |
| Napomena o materijalu                                    | RoHS-usaglašen                                    |
| Materijal pogonskog vratila                              | Čelik<br>niklovano                                |
| Radni materijal zaptivki                                 | TPE-U(PU)                                         |
| Materijal kućišta                                        | Aluminijumska legura za obrada                    |