


Zakretni pogon DFPD-N-480-RP-90-RD-F1012-R3-EP

Broj dela: 8066421

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije servopogona	480
Raspored otvora na priрубnici	F1012
Ugao zakretanja	90 deg
Opseg podešavanja kranjeg položaja na 0°	-5 deg...5 deg
Opseg podešavanja krajnjeg položaja pri nominalnom uglu zakretanja	-5 deg...5 deg
Dubina priključka vratila	29 mm
Standard priključivanja na armaturu	ISO 5211
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Zupčasta šipka/zupčanik
Smer zatvaranja	zatvaranje sa desne strane
Priključak ventila odgovara standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Spojno mesto za pozicioner i pojavu o poziciji odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 2
Tipovi uređaja prema VDMA 66413	Sigurnosna komponenta
Sigurnosna funkcija	Bezbednosna funkcija se sastoji od toga što se sistem prebacuje i definisano bezbednosno stanje prebacivanja. Ovo pokretanje prekidača se postiže ventilacijom odgovarajuće komore pod pritiskom sa komprimovanim vazduhom. Vrednost postignutog obrtnog momenta zavisi od razlike u pritisku između dve komore pod pritiskom odvojene klipom.
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 Low Demand mode do SIL 3 u redundantnoj arhitekturi do SIL 1 High Demand mode
Sertifikovano za sigurnosnu funkciju prema ISO 13849 i IEC 61508 (SIL)	Proizvod može da se koristi u SRP/CS do SIL 2 Low Demand Proizvod može da se primeni u SRP/CS do SIL 1 High Demand do SIL 3 u redundantnoj arhitekturi
Pritisak pucanja	24 bar
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nominalni radni pritisak	0.55 MPa 5.5 bar 79.75 psi
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)

Karakteristika	Vrednost
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Db (GB) EPL Gb (US)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	DNV TAP00001CE TÜV Rheinland 968/V 1106.01/2023
ATEX kategorija za gas	II 2G
ATEX kategorija za prašinu	II 2D
Eksplzivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex h IIC T4 Gb X
Eksplzivna zaštita od paljenja prašine	Ex h IIIC T105°C Db X
Ex temperatura u okruženju	-20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Tačka rose min. 10 °C ispod temperature u okruženju i temperature medija Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°	474 Nm
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i zakretnom uglu od 90°	474 Nm
Napomena o obrtnom momentu	Radni obrtni momenat pogona na sme biti veći od maksimalno dozvoljenog obrtnog momenta koji je naveden u standardu ISO 5211, u odnosu na veličini montažne priрубnice i spojnice
MTTFd	1126 godina
PFH	1.01E-07
PFD	0.00142
Potrošnja vazduha pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) po ciklusu 0°-nominalni zakretni ugao-0°	40.5 l
Težina proizvoda	16025 g
Priključak vratila	T27
Pneumatski priključak	1/4 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumski liv pod pritiskom, premazan
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom, sa premazom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom, sa premazom
Radni materijal klipa	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal ležišta	POM
Materijal brega	Čelik
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vratila	visokolegirani čelik, nerđajući