

Okrugli cilindar DSNU-3/4"- -PPV-A

Broj dela: 548536

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.4 inč...12 inč
Prečnik klipa	3/4"
Navoj klipnjače	5/16-24 UNF-2A
Na osnovu standarda	ISO 6432
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Dizajn	Klip Klipnjača
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-4 °F...176 °F
Energija udara u krajnjim položajima	0.147 ft-lbf
Dužina prigušivanja	0.59 inč
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	31.7 lbf
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	37.7 lbf
Pokretna masa pri 0 mm hoda	1.55 oz
Dodatak težini na 10 mm hoda	0.141 oz
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)

Karakteristika	Vrednost
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajuči
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajuči