


# Amortizer DYSS-G8-10-10-Y1F

Broj dela: 8073917

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                               | 10                                      |
| Hod                                                                 | 10 mm                                   |
| Prigušenje                                                          | samopodešavajući                        |
| Ugradni položaj                                                     | Proizvoljan                             |
| Prepoznavanje položaja                                              | bez                                     |
| Maks. brzina udara                                                  | 1.5 m/s                                 |
| Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi                             | 0.2 s                                   |
| Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju | 1 s                                     |
| Funkcija                                                            | potiskujući<br>sa jednostrukim dejstvom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                           | 2 - umerena izloženost koroziji         |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura okruženja                                               | -10 °C...80 °C                          |
| Dužina prigušivanja                                                 | 10 mm                                   |
| Maks. pričvrсна sila                                                | 700 N                                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                                     | 8 Nm                                    |
| Maks. potrošnja energije po hodu                                    | 6 J                                     |
| Maks. potrošnja energije po satu                                    | 25000 J                                 |
| Maks. preostala energija                                            | 0.03 J                                  |
| Sila vraćanja u prethodni položaj                                   | 4 N                                     |
| Min. sila umetanja                                                  | 24 N                                    |
| Težina proizvoda                                                    | 105 g                                   |
| Opseg mase                                                          | 20 kg                                   |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | sa navojnim rukavcem                    |
| Napomena o materijalu                                               | RoHS-usaglašen                          |
| Radni materijal zaptivki                                            | NBR                                     |
| Materijal kućišta                                                   | visokolegirani čelik                    |
| Materijal klipnjače                                                 | visokolegirani čelik                    |