

# Priključni blok CPE18-PRS-3/8-2-NPT

Broj dela: 550088

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 26 mm                                  |
| Ugradni položaj                                         | Proizvoljan                            |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 2                                      |
| Maks. broj zona pritiska                                | 2                                      |
| Pritisak pucanja                                        | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Radni pritisak                                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji        |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Temperatura medija                                      | 23 °F...122 °F                         |
| Temperatura okruženja                                   | 23 °F...122 °F                         |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 1.5 ft-lbf                             |
| Težina proizvoda                                        | 12.4 oz                                |
| Vrsta aktiviranja priključnog bloka                     | sa prolaznim otvorom                   |
| Vrsta pričvršćivanja ventila                            | sa unutrašnjim navojem                 |
| Pneumatski priključak 1                                 | 3/8 NPT                                |
| Pneumatski priključak 3                                 | 3/8 NPT                                |
| Pneumatski priključak: 5                                | 3/8 NPT                                |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                         |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obrada         |